

monban  
OSE-SSK2H4


センサーライト専用

# 吸着シート

再使用不可 室内専用

窓やロッカー

物置にしっかり吸い付く!



センサーライト専用

## 吸着シート

●本製品は当社センサーライト専用の吸着シートです。センサーライトのパッケージまたは取扱説明書に本製品の型番・品番が記載されている機種のみご使用いただけます。



**取り付けられる場所**  
(光沢のある平らな面)

窓ガラス、プラスチック面、物置、ロッカーなどの金属塗装面、70x70mmより大きいタイル



**取り付けられない場所**

凹凸、つや消し、キズのある面  
(模様のある窓ガラス、壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、すりガラス)

**警告** ●万一落下しても事故が起こらない場所を選んでください。

### 使用上のご注意

- 室内専用です。屋外で使用しないでください。
- 本製品は一度取り外した後の再使用はできません。
- 時間が経過すると空気が入り込むことがあります。定期的に確認し空気を抜いてください。
- 表面温度が50℃以下の場所に設置してください。
- 壁紙、木壁、しっくい、モルタルに取り付けしないでください。本製品を取り外す時に壁面がはがれます。

### 取り付け方法

窓や壁面の汚れ・ホコリは中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗い、よく乾かす

- ①ベース背面穴に本製品を図のようにネジ締めします。
- ②保護シートをはがし、壁面にすき間がないようにしっかりと貼り付けます。
- ③壁面との間の空気をよく抜いてください。



### 取り外し方法

- ①吸着シートの端を引き上げ、取り付け面の間に空気が入るようにして吸着シートをはがしてください。



台紙



袋:PE

品番 06-4207

型番 OSE-SSK2H4

©HMA 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室

通話料無料 0120-963-006  
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

4 971275 642072

MADE IN CHINA