

OHM
SL-W100B6-S




胸ポケットに装着して

フルアルミ 作業ライトS

仕様 ※外觀・仕様は改良のため予告なく変更することがあります

使用電源	単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
使用光源	白色LED×3個(交換できません)
全光束	約100ルーメン
照射度	約30ルクス(100cm)
連続使用時間	約5時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法	(約)幅17×高さ121×奥行30mm
質量	約46g(乾電池別)
ケース素材	アルミ

照射距離による中心点の照度(ルクス)



マグネットで固定


△使用上の注意

けがや故障、電池の液漏れ、破裂などの原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

警告	<p>●本製品の光を覗きこんだり、直接目に当てますと、視力低下や眼に障害が残る可能性がありますので絶対にやめください。●強い衝撃をあてたり、高温多湿な場所に放置しますと変質・故障の原因になりますので、絶対にやめください。●LEDの交換はできません。また分解・改造は絶対にやめください。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しないでください。●電池は⊕の向きを確認し、表示に従い正しくセットしてご使用ください。</p>
注意	<p>●長時間使用されない時は、電池を取り外してから保管してください。そのまましておきますと、液漏れ等の原因になります。●LEDは色や明るさにバラツキが出る場合があります。予めご了承ください。●マグネット使用の際は、固定する面の状況により保持力が大きく変わりますので十分注意して使用してください。●本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。●ペンクリップ部の可動範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因になります。●製造には万全を期しておりますが、万一、初期不良があった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。</p>

各部の名称・電池の入れ方

- イラストのように電池蓋をはずし、単4形乾電池2本を⊕の指示に従い、正しくセットしてください。
- 電池蓋を確実に閉めてください。



回転式ペンクリップ
強力マグネット付き

周囲を明るく照らします

100
ルーメン
光束(約)

5
時間
連続点灯(約)

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・夜間の緊急対応は除きます

型番: SL-W100B6-S
商品番号: 07-8884



単4 2本
乾電池 使用

テスト用
アルカリ乾電池付属

品番 07-8884

△パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。

Made in China