

OHM ELECTRIC INC.  
SL-W180B6-K




胸ポケットにさして

**仕様**

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります

使用電源	単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
使用光源	白色LED×5個(交換できません)
全光束	約180ルーメン
照度	約125ルクス(100cm)
連続使用時間	約5時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法	(約)幅17×高さ161×奥行30mm
質量	約63g(乾電池別)
ケース素材	アルミ

**照射距離による中心点の照度(ルクス)**




**△ 使用上の注意**

けがや故障、電池の液漏れ、破裂などの原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

- 本製品の光を覗きこんだり、直接目に当てますと、視力低下や目に障害が残る可能性がありますので絶対におやめください。●強い衝撃をあてたり、高温多湿な場所に放置しますと変質・故障の原因になりますので、絶対におやめください。●LEDの交換はできません。また分解・改造は絶対におやめください。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しないでください。●電池は⊕⊖の向きを確認し、表示に従い正しくセットしてご使用ください。
- 長時間使用されない時は、電池を取り外してから保管してください。そのまましておきますと、液漏れ等の原因になります。●LEDには色や明るさにバラつきが出る場合があります。予めご了承ください。●マグネット使用の際は、固定する面の状況により保持力が大きく変わりますので十分注意して使用してください。●本製品は防水構造ではありません。雨や湿度の高い場所での使用、保管はしないでください。●ペンクリップ部の可動範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因になります。●万一、当社の製品上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。それ以外の責任は負いかねますので、予めご了承ください。

**各部の名称・電池の入れ方**

- 1.イラストのように電池蓋をはずし、単4形乾電池3本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
- 2.電池蓋を確実に閉めてください。



©OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

型番: SL-W180B6-K  
商品番号: 07-8885



製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ  
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**  
 電話 平日 9:00~17:00  
 受付 土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み  
 修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ  
 電話 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
 受付 土・日・祝日及び年末年始は休み



△ **パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようご注意ください。**

Made in China

**フルアルミ  
作業ライト**



**180**  
ルーメン  
光束(約)

**5**  
時間  
連続点灯(約)

回転式ペンクリップ  
強力マグネット付き

周囲を明るく照らします

**単4 3本**  
乾電池 使用

テスト用  
アルカリ乾電池付属

品番 07-8885