


OHM
LHA-D15B5

150
ルーメン
※明るさ最大

モバイル バッテリーに つけるライト!



Radius Z DIRECT



収納式USB端子

使い方はこちら



品番 08-0738


保証書/取扱説明書在中

POINT1 モバイルバッテリーのUSBポートに挿すだけ!

POINT2 4倍ズーム機能搭載!




POINT3 時間が経過しても初期の明るさを維持!



仕様 ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

電 源	USB直接連結点灯
光 源	白色LED(交換できません)
外 形 寸 法	(約)最大径28×長さ48mm
本 体 質 量	約30g
光 束	約150lm (5000mAhモバイルバッテリー使用時)
連続使用時間	約11時間 (5000mAhモバイルバッテリー使用時) 約22時間 (10000mAhモバイルバッテリー使用時)

照 度 ※ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)



株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp
型番 LHA-D15B5
品番 08-0738

製品に関するお問い合わせはお客センターへ
電話受付 0120-963-006
長野市公共電話局 048-992-2735
修理に関するお問い合わせは修理と相談センターへ
048-992-3970

電話受付 平日 9:00~17:00
※手帳・日曜・祝日及び年末年始は除きます
Made in China



紙
バック 台紙

安全上のご注意

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たったりしない。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- モバイルバッテリーの充電中は本品を使用しない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。

注意

- 定期的に点灯、点検をする。
- 高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。

使用方法

- ①図のようにつまむと、USB端子が露出します。
- ②モバイルバッテリーのUSBポートに本製品のUSB端子をさしこむとライトが点灯します。
- ③本製品を取り外すと消灯します。




※電源ON/OFFスイッチはありません。消灯する場合は本製品をモバイルバッテリーから取り外してください。

ズームイン/ズームアウトの方法



ズームイン
ヘッド部を反時計回りに回します



ズームアウト
ヘッド部を時計回りに回します

保証書

商品名	LEDダイレクトUSBライト		
型番	LHA-D15B5	品番	08-0738
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お名前: _____ 様

★ご住所 〒 _____

電話 () _____

★住所 店名 電話 _____

販売店

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ