

LEDペンライト

LED PEN LIGHT

軽量で衝撃に強いアルミボディ！



20
(実測値) lm

連続使用时间
約 75 時間

平均演色評価数

Ra 80

色温度 区分名:1

白色

単 4 形 乾 電 池
2 本 使用 **別 売**

品 番 : 08-1001

型番 : LH-PY1N-S2
品番 : 08-1001



アルミ
ボディ


防水保護等級
IPX2

20lm
約75時間

Ra80
平均演色
評価数

電池の入れ方及びご使用方法

- 下図のように**先端部**をゆるめて取り外し、単4形乾電池2本を⊕⊖正しくセットし、元通りに先端部をしっかりとめてください。



- ON/OFF プッシュスイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。

使用上のご注意

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 先端部は必ずしっかりとしめ、しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- 以下の事を守らないと、電池の液もれなどの原因となります。
 - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検をする。○長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。○使い切った乾電池はすぐに取り出す。○電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。○電池交換の際は2本同時に交換する。

仕 様

電 源	単4形乾電池2本(別売)
光 源	白色系LED1個(LED交換不可)
最大消費電流	約100mA*1
平均演色評価数	Ra80*2
連続使用时间	明るさ10%まで:約75時間*1
光束(ルーメン)	約20lm*1*3
保護等級	IPX2*4
本体質量	約21g(電池別)
外形寸法(約)	直径13.6×長さ135mm(クリップ部除く)

- *1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
- *2. 平均演色評価数(Ra)とは、自然光(太陽光)で照らされたときと同じ状態での色が見える程度を指します。
- *3. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
- *4. 15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。外殻が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。)

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735



4 9 7 1 2 7 5 8 1 0 0 1 3

MADE IN CHINA