

OHM ELECTRIC INC.
LHA-Z35B5

Radius Z COSPA

High quality LED LIGHT


明るさ最大
350
ルーメン

水に強い!

防水仕様

IPX7

水に浸しても影響がないように保護する



FL1 STANDARD とは:
アメリカの可搬型照明器具標準ANSI/NEMA FL1-2009が定めた測定方法で性能評価した、性能表示規定です。

電池別売

単3 2本
乾電池 使用

品番 08-1508

保証書付
取扱説明書在中



特長

防水仕様 IPX7 (水に浸しても影響がないように保護する)


ズーム
機能搭載

※画像はイメージです。



点灯モード High / Low / 点滅

照度



仕様

●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

| | |
|------|--|
| 電源 | 単3形乾電池2本(別売) |
| 光源 | 白色LED(交換できません) |
| 外形寸法 | (約)最大径28×長さ144mm |
| 本体質量 | 約84g |
| 付属品 | ストラップ |
| 耐水性能 | IPX7 (JIS C 0920:2003) 水深1m30分 (水に浸しても影響がないように保護する) |

光束及び連続点灯時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

| モード | 光束(明るさ) | 連続使用時間 |
|---------|---------|--------|
| Highモード | 光束(明るさ) | 約350lm |
| | 連続使用時間 | 約4.5時間 |
| Lowモード | 光束(明るさ) | 約110lm |
| | 連続使用時間 | 約22時間 |

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせはお客様相談室へ
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ
048-992-3970

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

Made in China

型番 LHA-Z35B5
品番 08-1508



※パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷付けないようにご注意ください。


取扱説明書

型番:LHA-Z35B5
品番:08-1508

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称及び使用方法

①ヘッド部 ②スイッチ ③本体 ④電池蓋



電池の入れ方

- イラストのように④電池蓋をはずし、単3形乾電池2本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
- ④電池蓋を確実に閉めてください。(蓋がしっかり閉まっていない場合、耐水効果が失われます。)
- 電池が消耗してきたら、1番と同じ手順で電池を交換してください。電池を交換する際には、新しいものに換えてください。

ズームイン/ズームアウトの方法



- ①ヘッド部を反時計回りに回します
- ①ヘッド部を時計回りに回します

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- 全押し操作(カチンと音がするまで押す)
- ②スイッチを押すと、High▶消灯▶Low▶消灯▶点滅▶消灯に切り替わります。
- 半押し操作(軽く押す)
- ②スイッチを押すと、High▶Low▶点滅に切り替わります。消灯にするときは、全押しを行なってください。

安全上のご注意

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たったりしない。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。

注意

- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは必ず乾電池を取り出して保管する。
- 電池は幼児の手の届かないところに置く。万が一飲み込んだ場合は医師に相談する。
- 定期的な点灯、点検をする。
- 高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

保証書

| | | | |
|------------------------|-----------|----|---------|
| 商品名 | LEDズームライト | | |
| 型番 | LHA-Z35B5 | 品番 | 08-1508 |
| ★お買い上げ日: 年 月 日 | | | |
| 保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から) | | | |

| | | | |
|-----|--------|-----|---|
| お客様 | ふりがな | | 様 |
| | ★お名前 | | |
| | ★ご住所 〒 | - | |
| | 電話 | () | |

| | | |
|-----|-----------|-----|
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | (印) |
|-----|-----------|-----|

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

| |
|------|
| 修理メモ |
|------|

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせはお客様相談室へ
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ
048-992-3970

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます