


OHM
LHA-Z45B5

Radius Z COSPA

High quality LED LIGHT

明るさ最大
450
ルーメン

水に強い!
耐水仕様
IPX7
水に浸しても影響が
ないように保護する



FL1 STANDARD とは:
アメリカの可搬型照明
器具標準ANSI/
NEMA FL1-2009が
定めた測定方法で性能
評価した、性能表示規定
です。

電池別売

単4 3本
乾電池 使用

品番 08-1509

保証書付
取扱説明書在中



特長

耐水仕様 IPX7 (水に浸しても影響がないように保護する)

ズーム
機能搭載

※画像はイメージです。



ズームイン




ズームアウト

点灯モード High / Low / 点滅

照度

(ズームイン時)



仕様

●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

電源	単4形乾電池3本(別売)
光源	白色LED(交換できません)
外形寸法	(約)最大径35×長さ116mm
本体質量	約107g
付属品	ストラップ
耐水性能	IPX7(JIS C 0920:2003)水深1m30分 (水に浸しても影響がないように保護する)

光束及び連続点灯時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

Highモード	光束(明るさ)	約450lm
	連続使用時間	約3時間
Lowモード	光束(明るさ)	約120lm
	連続使用時間	約11時間

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせはお客様相談室へ

通話料無料 0120-963-006

携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ

048-992-3970

電話受付 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

Made in China

型番 LHA-Z45B5
品番 08-1509



▲パッケージの開封時に透明カバーや留め具の
計などで手を傷付けないようにご注意ください。


取扱説明書

型番:LHA-Z45B5
品番:08-1509

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称及び使用方法

①ヘッド部 ②スイッチ ③本体 ④電池蓋 ⑤電池ケース



電池の入れ方

- イラストのように④電池蓋をはずし、⑤電池ケースの中に単4形乾電池3本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。
- ④電池蓋を確実に閉めてください。(蓋がしっかり閉まっていない場合、耐水効果が失われます。)
- 電池が消耗してきたら、1番と同じ手順で電池を交換してください。電池を交換する際には、新しいものに換えてください。

ズームイン/ズームアウトの方法



スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- 全押し操作(カチンと音がするまで押し)
②スイッチを押すと、High▶消灯▶Low▶消灯▶点滅▶消灯に切り替わります。
- 半押し操作(軽く押し)
②スイッチを押すと、High▶Low▶点滅に切り替わります。消灯にするときは、全押しを行なってください。

安全上のご注意

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たったりしない。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。

注意

- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは必ず乾電池を取り出して保管する。
- 電池は幼児の手の届かないところに置く。
- 方が一飲み込んだ場合は医師に相談する。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

保証書

商品名	LEDズームライト		
型番	LHA-Z45B5	品番	08-1509
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな	
	★お名前	様
	★ご住所 〒	-
電話	()	

販売店	★住所 店名 電話	
		(F)

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、
及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を
制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上
げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせ
してください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内の
サービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容
を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせはお客様相談室へ

通話料無料 0120-963-006

携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は修理ご相談センターへ

048-992-3970

電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます