

OHM COMPACT 2WAY LIGHT
ルーメン (ブースターモード時) コンパクトなのに明るい
600
Have a Try 試してみよう
充電
カラビナ
マグネット
品番 08-1524

保証書/取扱説明書在中

POINT1 2WAYでコンパクト
直進性が強いライトモード (2回早押し)
周りを広く照らせるランタンモード (3回早押し)

POINT2 Wレンズで約600ルーメンの明るさ
消灯の状態ですwitchを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。

POINT3 明るさ調節可能
ライト部: ECO → LOW → MID → HIGH
ランタン部: 白色点灯 → 赤色点灯 → 赤色点滅 → SOS

各部名称
カラビナ ランタン発光部
栓抜き
残量表示灯
スイッチ
ライト発光部
USBポート Type-C
マグネット

光束及び連続使用時間 ※満充電時
(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)

	モード	全光束 (明るさ)	連続使用時間
ライト部	HIGHモード	約300ルーメン	約2.5時間
	MIDモード	約110ルーメン	約3時間
	LOWモード	約25ルーメン	約6.8時間
	ECOモード	約4ルーメン	約40時間
ランタン部	白色点灯	約40ルーメン	約1.5時間

仕様 ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

電源	リチウムポリマーバッテリー (3.7V 500mAh内蔵) ※交換不可
光源	LED (交換不可)
定格入力	DC5V 1.1A (最大)
充電時間	約1時間 (満充電まで) ※充電電圧約500回可能
保護等級	IPX4 (防まつ形): あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル JIS IEC 保護等級 (JIS C 0920:2003)
本体質量	約38g
外形寸法	(約) 幅34×高さ65×奥行16mm
付属品	充電用USBケーブル Type-C (長さ: 約30cm)

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●電話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます

COMPACT 2WAY LIGHT
型番 LH-CW60A5
品番 08-1524
MADE IN CHINA
4 971275 815247
紙台紙

本体への充電方法
※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

本体への充電方法
●各部名称のイラストのように、USBポートのフタをめくり、付属のUSBケーブルのUSB端子をUSBポート (Type-C) に差し込みます。
●USBポート付きの充電器 (ACアダプター等) に付属のUSBケーブルのUSB端子をUSBポート (Type-A) に差し込み充電を開始します。

充電表示について
●充電が始まると残量表示灯が緑色に点滅します。
満充電になると点灯が変わります。
※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。

※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
※パソコンのUSBポートからの充電はできない場合があります。
※ご使用後は必ず再充電 (満充電) してから保管してください。

スイッチ操作方法 (明るさ調整機能)

ブースターモード
●消灯の状態ですwitchを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。※手を離すと消灯になります。

ライトモード (2回早押し)
●スイッチを押すと、ECO → LOW → MID → HIGHの順に切り替わります。
※点灯中に長押しで消灯します。
※メモリ機能により前回消灯時のモードからスタートします。

ランタンモード (3回早押し)
●スイッチを押すと、白色点灯 → 赤色点灯 → 赤色点滅 → SOSの順に切り替わります。
※点灯中に長押しで消灯します。

※使用時に約3秒間、残量表示灯が光るのでバッテリーの残量がわかります。

1個点灯: 残量35%	2個点灯: 残量65%	3個点灯: 残量100%
-------------	-------------	--------------

安全上のご注意

警告
●人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。
●本体を使用中 (点灯・点滅) は絶対に充電をしない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。●水中では使用しない。
●付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

注意
●使用後は必ずスイッチを切る。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。●定期的に充電、点灯、点検する。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●使用中、本体が熱くなる場合があります。手袋などを使っての使用をおすすめいたします。

保証書

商品名	2Way コンパクトライト		
型番	LH-CW60A5	品番	08-1524
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から)			

販売店
★住所 店名 電話

お客様
ふりか
★お名前 様
★ご住所 〒 -
電話 ()

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者) 及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ